

**VBMT 160408, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	HQ
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz