

Garant**2 pontos furatmikrométer DM1, Max. méréstartomány: 135mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428030 135
GTIN	4045197412089
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Masszív kivitel közvetlenül eszterga- és maróközpontokon való felhasználáshoz. Belső és külső átmérők, körfutás, beszúrások és falvastagságok vizsgálatára, **2 µm ismétlési pontossággal**. Minden Ø 8 h6 mm-es szárú és 62 mm-es maximális ház Ø-jű mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítás kijelző készülék nélkül).

Előny:

Rövid mérési és átszerelési idők, robusztus és könnyen karbantartható.

Tartalom:

Komplettan szerelt mérőkészülék; 2 pár TiN-bevonatú mérőtárcsával (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 sarokcsavarhúzóval (3, 4 és 5 méret).

Műszaki leírás

Felhasználási tartomány belül	18 - 135 mm
Szélesség	167 mm
Hossz	202 mm
Felhasználási tartomány kívül	6 - 130 mm

Mérőerő	2,6 N
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	2 pontos mérőkészülék

Tartozék

Tartalék tapintó DM1 Mérőtárcsa Ø 13 mm	428035 13
Tartalék tapintó DM1 Mérőtárcsa Ø 8 mm	428035 8