



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 20-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekéhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 - 25 mm
Standard mérésmélység	66 mm
Méret a	0,5 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	216 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428745 20-25
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428746 20-25