

**Mahr****Furatmikrométer, Méréstartomány: 175-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció.** Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és gömb alakú leppelt mérőfelületek.** Mattkrómozott kezelőelemek és leolvasó részek. 100 – 125 mm méréstartománytól hőszigeteléssel és rögzítőeszközzel.

**Tartalom:**

Mikrométer hüvelyben.

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	8 mm
Mérődob Ø	20 mm
Méréstartomány	175 - 200 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	7 µm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B10
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

**Szolgáltatások**

KalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022440 200
DAkkS kalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022450 200