



TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel, Típus: 350



Rendelési adatok

Rendelés száma	445285 350
GTIN	7630041129892
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Hibrid kezelőpanel

- Háttervilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
- Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
- Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.
- Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
- Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
- Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
- Bekapcsolható légpárna
- Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.

Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

Előny:

Az átfordulási pontok (min, max, Ø) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel Ø 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábzatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Súly	33 kg
Ismétlési pontosság (2 σ)	$\leq 1 \mu\text{m}$
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	$7 \mu\text{m}$
Mérőszán mozgatása	manuális
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	$2 + 2L / 1000 \mu\text{m}$
Méréstartomány	350 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Mérőerő	$1,6 \pm 0,25 \text{ N}$
Maximális felhasználási tartomány	0 - 520 mm
Kalibrálás	E2

Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400

Tartozék

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH