



## TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel, Típus: 600



### Rendelési adatok

Rendelés száma	445285 600
GTIN	7630041129908
Árucikk kategória	45B

### Leírás

#### Kivitel:

#### Hibrid kezelőpanel

- Háttervilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
- Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
- Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.
- Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
- Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
- Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
- Bekapcsolható légpárna
- Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.

#### Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

#### **Előny:**

Az átfordulási pontok (min, max, Ø) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

#### **Felhasználás:**

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

#### **Tartalom:**

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel Ø 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábzatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

#### **Opcionális tartozék:**

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

## **Műszaki leírás**

Mérőszán mozgatása	manuális
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	9 µm
Ismétlési pontosság (2 σ)	≤1 µm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2 + 2L / 1000 µm
Mérőerő	1,6 ±0,25 N
Súly	37 kg
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 770 mm
Méréstartomány	600 mm
Kalibrálás	E2

Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

## Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024000 800
DAkkS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024010 800

## Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH