



TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel, Típus: 900



Rendelési adatok

Rendelés száma	445285 900
GTIN	7630041129915
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.**
- **Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.**
- **Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.**
- **Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.**
- **Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.**

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- **Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.**
- **Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.**
- **Bekapcsolható légpárna**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**

Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

Előny:

Az átfordulási pontok (min, max, Ø) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel Ø 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábzatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság (2 σ)	$\leq 1 \mu\text{m}$
Maximális felhasználási tartomány	0 - 1075 mm
Méréstartomány	900 mm
Mérőerő	1,6 \pm 0,25 N
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2 + 2L / 1000 μm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	11 μm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Súly	45 kg
Mérőszán mozgatása	manuális
Kalibrálás	E2

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024010 1000
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024000 1000

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH