



## TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel és finombeállítással, Típus: 350



### Rendelési adatok

Rendelés száma	445287 350
GTIN	7630041129922
Árucikk kategória	45B

### Leírás

#### Kivitel:

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- **Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.**
- **Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.**
- **Bekapcsolható légpárna**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**

#### Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.**
- **Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.**
- **Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.**
- **Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.**
- **Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.**

#### Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

#### **Előny:**

Az átfordulási pontok (min, max, Ø) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

#### **Felhasználás:**

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

#### **Tartalom:**

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel Ø 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

#### **Opcionális tartozék:**

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

## **Műszaki leírás**

Ismétlési pontosság (2 $\sigma$ )	$\leq 1 \mu\text{m}$
Maximális felhasználási tartomány	0 - 520 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	$2 + 2L / 1000 \mu\text{m}$
Súly	33 kg
Méréstartomány	350 mm
Mérőszán mozgatása	manuális
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Mérőerő	$1,6 \pm 0,25 \text{ N}$
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	$7 \mu\text{m}$
Kalibrálás	E2

Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400

## Tartozék

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH