



## TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel és finombeállítással, Típus: 900



### Rendelési adatok

Rendelés száma	445287 900
GTIN	7630041129946
Árucikk kategória	45B

### Leírás

#### Kivitel:

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- **Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.**
- **Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.**
- **Bekapcsolható légpárna**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**

#### Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.**
- **Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.**
- **Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.**
- **Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.**
- **Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.**

#### Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

#### **Előny:**

Az átfordulási pontok (min, max, Ø) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

#### **Felhasználás:**

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

#### **Tartalom:**

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel Ø 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábzatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

#### **Opcionális tartozék:**

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

## **Műszaki leírás**

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Mérőszán mozgatása	manuális
Maximális felhasználási tartomány	0 - 1075 mm
Mérőerő	1,6 ±0,25 N
Méréstartomány	900 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2 + 2L / 1000 µm
Súly	45 kg
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	11 µm
Ismétlési pontosság (2 σ)	≤1 µm
Kalibrálás	E2

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024010 1000
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024000 1000

## Tartozék

Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH