



TESA MICRO-HITE + M digitális magasságmérő műszer motoros meghajtással kezelőpanellel, Típus: M350



Rendelési adatok

Rendelés száma	445290 M350
GTIN	7630041129953
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

TESA MICRO-HITE motorizált, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- **Inkrementális osztott mérőléc referencia ponttal. Szabadalmaztatott opto- μ leolvasó rendszer.**
- **Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hosszátgulási együttható.**
- **Nagyon nagy ismétlési pontosság az állandó tapintóerőnek köszönhetően.**
- **Bekapcsolható légpárna**
- **Felhasználóbarát alkalmazás az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**
- **Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.**
- **Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.**

Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**
- **Integrált számítógép.**
- **Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.**

- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**

Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.**
- **Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.**
- **Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.**

Kivitel reklámszöveg:

TESA MICRO-HITE motorizált, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.

- **Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal. Szabadalmaztatott opto- μ leolvasó rendszer.**
- **Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.**

Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.**

Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.**

Előny:

Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás világító diódákkal.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartóval, standard mérőbetéttel, tapintórúddal és mérőgömbbel \varnothing 5 mm, referencia darabbal, elektromos pumpával (beépítve) a gép lábzatának légpárnázatához, Li-Ion akku 445443 sz. akkumulátor méret, hálózati adapter (töltőkészülék), hálózati kábel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz., nyomtatópapír 445294 sz., adatkábel 498918 sz., USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz. BT méret, Stat-Express szoftver 498926 sz., porvédő tok. A teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Súly	33 kg

Mérőerő	1,6 ±0,25 N
Maximális felhasználási tartomány	0 - 520 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	1,8 + 2L / 1000 µm
Ismétlési pontosság, furat	≤1 µm
Méréstartomány	350 mm
Ismétlési pontosság, sík	≤0,5 µm
Mérőszán mozgatása	motorizált
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	7 µm
Kalibrálás	E2
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400

Tartozék

Hőpapír USB nyomtatóhoz	445294
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
USB nyomtató MICRO-HITE-hoz	445293
Akkucsomag Típus AKKU	445443 AKKU
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH