



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 25-35mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix keményfém mérőpofák, 12,5 mérettől keményfém betétekkel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	80 mm
Méréstartomány	25 - 35 mm
Méret a	0,5 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428745 25-35
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428746 25-35