

Mahr**Furatmikrométer nagy méréstartományokhoz, Méréstartomány: 100-500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció. Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és félgömbölyűre köszörült mérőfelületek.** Az egyik mérőfelület utánállítható. Mattkrómozott mérőcsőrök, kezelőelemek és leolvasó részek. **Segédeszköz nélkül azonnal használatra kész.**

Pontosság:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Tartalom:

Mikrométer, hosszabbító 427950 sz.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 427950 sz.

Műszaki leírás

Hosszabbító	25; 50; 100; 200 mm
Mérődob \emptyset	17,5 mm
Orsó \emptyset	7,5 mm
Méréstartomány	100 - 500 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 100-500 mm	020480 100-500
DAkKS kalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 100-500 mm	020490 100-500

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 400 mm	427950 400
Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 25 mm	427950 25
Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 800 mm	427950 800
Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 100 mm	427950 100
Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 200 mm	427950 200
Hosszabbító furatmikrométerekhez Hossz 50 mm	427950 50