



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 225-250mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 428500 225-250 |
| GTIN | 2050001048523 |
| Árucikk kategória | 46B |

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontossághoz. Fix keményfém mérőpofák, 12,5 mérettől keményfém betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------|
| Méret a | 0,5 mm |
| Standard mérésmélység | 115 mm |
| Méréstartomány | 225 - 250 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Mérésmélység hosszabbítóval | 265 mm |
| Hibahatár | 0,008 mm |
| Leolvasás | 0,005 mm |
| Szabvány | DIN 863 |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | B6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 300 mm | 022500 300 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|

Tartozék

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 225 mm | 484030 225 |
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 240 mm | 484030 240 |
| Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150 | 428510 5/150 |