



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 35-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekéhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	35 - 50 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm

Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 35-50 mm	428605 35-50
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428745 35-50

Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 35-50 mm

428746 35-50