



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 250-275mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 250-275
GTIN	5051102083205
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	115 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	265 mm
Méréstartomány	250 - 275 mm

Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,009 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 300 mm	022500 300
-----------------------------------------------------------------	------------

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 260 mm	484030 260
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 275 mm	484030 275