



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 50-65mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

### Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	50 - 65 mm

Standard mérésmélység	80 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 50-65 mm	428605 50-65
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428745 50-65
Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428746 50-65