



## Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376508 4
GTIN	4020772390310
Árucikk kategória	32S

### Leírás

#### Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál**, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Nyomócsavar	M10×89 mm
Teljes hossz	143 mm
Furattávolság e	32 mm
Tartóerő P2	3470 N
Tartóerő P1	2500 N
Furattávolság f	45 mm

Teljes magasság	218 mm
Furat Ø d	8,3 mm
Típus	376508 4
Befogási magasság H	43 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító