



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 65-80mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekéhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

### Műszaki leírás

Méréstartomány	65 - 80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Standard mérésmélység	80 mm

Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100

## Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 65-80 mm	428605 65-80
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428745 65-80
Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428746 65-80