



Vertikális befogó függőleges talppal, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	376510 1
GTIN	4020772007805
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P2	1100 N
Teljes hossz	61 mm

Furat Ø d	4,5 mm
Teljes magasság	109 mm
Furattávolság e	16 mm
Nyomócsavar	M5×30 mm
Tartóerő P1	600 N
Típus	6802J
Befogási magasság H	23,5 - 25 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító