



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 6-8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	6 - 8 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Méret a	1,9 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	121 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 6-8 mm	428605 6-8
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428745 6-8
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428746 6-8