



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 8-10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	58 mm
Méréstartomány	8 - 10 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	121 mm

Méret a	1,9 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 8-10 mm	428605 8-10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428745 8-10
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428746 8-10