

Garant**NC nagy szorítóerejű gépsatu LC változat, Típus: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360510 125
GTIN	4250364401500
Árucikk kategória	31F

Leírás**Kivitel:**

- Kis szerkezeti méretek; optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A szorítóerő 4 gyűrűjelöléssel szemmel ellenőrizhető. A maximális szorítóerő az integrált fix ütközővel reprodukálható.
- Különösen merev gömbgrafitos öntvény alaptest, felül és alul köszörült; 0,02 mm párosítási pontosság.
- 25H6 M10 furatok 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Jellemzők:

- Bepattintós gyorscsere rendszer lépcsős elötétekhez/pofákhoz. Rövid átszerelési idő és nagyfokú rugalmasság.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó (fokozott működési biztonság, optimális forgásvédelem, minimális tisztítási igény).

Felhasználás:

Univerzális befogó rendszer megmunkálóközpontokhoz.

Tartalom:

2 db lépcsős pofa, 1 db kézi forgatókar, 4 db szorítókarom és 1 csapkulcs.

Opcionális tartozék:

- A beállító és rögzítő készletet lásd a 360530 sz. alatt.
- A munkadarab ütközőt és tartalék hajtókart lásd a 360555; 352650 és 360800 sz. alatt.
- Kézi forgatókar hosszabbítót lásd a 360850 sz. alatt.
- Szorítópofákat lásd a 361380 – 361770 és 362390 – 362600 sz. alatt is.
- Tartalék lépcsős pofákat lásd a 361400; 361420, ill. 361295; 361296. sz. alatt.
- Befogócsap 360025 sz.
- Adapterlapok a 361293 és 361294 sz. 125 méretű Xtrix pofa gyorscsereelőhöz.
- 361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz.

Figyelem:

- **Bepattintos rendszerű lépcsős elötétek peremközeli fúráshoz és lapos munkadarabok befogásához**
lásd 361950; 361960; 361970 sz.
- **Lépcsős pofákat lásd 361400; 361420; 361295; 361296 sz.**

Műszaki leírás

Max. szorítóerő	40 kN
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	LC-GARANT
Típus	125
Teljes hossz L	446 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
m	180 mm
Alaptest hossza a	398 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
Alaptest magassága c –0,02	100 mm
t	144 mm
Súly	34 kg
r ±0,015	118 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 18 mm	360530 18
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 125 mm	362420 125
Kézi forgatókar hosszabbító	360850

Szöghajtás Típushoz 125-200	360570 125-200
Lépcsős előtét pár (lépcsős oldal) Típushoz 125	361970 125
Görgős lezorító pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362460 125
Puhapofa pár Betétedzhető acél 21MnCr5 Típushoz 125	360520 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 12 mm	360530 12
Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél Típushoz 125	361960 125
Alappofafix Típushoz 125	361520 125
Lépcsős pofamobil Típushoz 125	360468 125
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 125 mm	362620 125
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 125 mm	362560 125
Adapterpofamobil Típushoz 125	361600 125
Szöghajtás Típushoz 125	360580 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 22 mm	360530 22
Tartalék orsó Típus 125	360821 125
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
Menettisztító kefe Típus 125	360822 125
Prizmás pofa pár Edzett acél Típushoz 125	360540 125
Munkadarab ütköző	360555
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 125 mm	362400 125
Tartalék forgatókar Típushoz 125/200	360800 125/200
Konzol Típushoz 125XL	361230 125XL
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 14 mm	360530 14
Adapterpofafix Típushoz 125	361620 125
Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél Típushoz 125	361950 125
Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362520 125
Alappofamobil Típushoz 125	361500 125
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362600 125

Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362500 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 16 mm	360530 16
Önbeálló pofamobil Típushoz 125	361660 125
Tisztító készlet Típus 125	360823 125
Lépcsős pofafix Típushoz 125	360469 125