



## Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, rozsdamentes, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376620 3
GTIN	4020772008963
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatlalt a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál**, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Teljes magasság	48,5 mm
Tartóerő P2	2500 N
Nyomócsavar	M8×45 mm
Furattávolság f	22-31,8 mm
Furattávolság e	25,7 mm
Teljes hossz	206 mm

Tartóerő P1	1800 N
Furat Ø d	6,5 mm
Típus	6830NIJ
Befogási magasság H	32 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító