



Vertikális befogó derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	376520 4
GTIN	4020772007911
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Nyomócsavar	M8×65 mm
Furattávolság f	32 mm

Teljes magasság	280 mm
Tartóerő P2	3000 N
Teljes hossz	141 mm
Tartóerő P1	2000 N
Furat Ø d	8,5 mm
Furattávolság e	32 mm
Típus	6803J
Befogási magasság H	60 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító