



Vertikális befogó vízszintes talppal, rozsdamentes, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376505 2
GTIN	4020772008895
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furattávolság e	20 mm
Teljes magasság	140 mm

Furat Ø d	5,5 mm
Nyomócsavar	M6×35 mm
Tartóerő P1	800 N
Tartóerő P2	1200 N
Teljes hossz	78 mm
Furattávolság f	23-31 mm
Típus	6800NIJ
Befogási magasság H	23 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító