



## Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 0
GTIN	4020772008048
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatlalt a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál**, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Teljes magasság	23 mm
Furattávolság f	16 mm
Furattávolság e	11,5-14,5 mm
Tartóerő P1	250 N
Nyomócsavar	M4×25 mm
Teljes hossz	79 mm

Tartóerő P2	400 N
Furat Ø d	4,6 mm
Típus	6830J
Befogási magasság H	14,5 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító