



## Tolórudas gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376710 1
GTIN	4020772008406
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

**Könyökemelő-áttétellel.** Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.

- **Rozsdamentes acél szegecsek, zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Hosszú tolószár-megvezetéssel.**
- **A markolat minden tetszőleges szögállásba billenthető.**
- **Nemesített, horganyzott nyomócsavarral.**
- **Levehető derékszögű talp, ezért lemezfalakra rögzíthető.**

#### Felhasználás:

Speciális befogókészülékekbe történő beépítésre, fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén.

#### Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376730 sz.

#### Figyelem:

- **A 0 és 3 méret rozsdamentes acélból is szállítható!**

### Műszaki leírás

Befogási magasság h, a csavar közepéig	15 mm
Furat Ø d	4,5 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	1000 N

Derékszögű talp szélessége K	30 mm
Nyomócsavar	M4×20 mm
Furattávolság f	16 - 19,5 mm
Szorító löket	20 mm
Homlokoldali menet a befogón	M12×1,5 mm
Teljes magasság H	60,5 mm
Teljes hossz L	185 mm
Típus	6841J
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító

## Tartozék

Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2	376730 2
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 5	376730 5
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3	376730 3