



## Horizontális gyorszorító függőleges talppal, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376630 4
GTIN	4020772008208
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál**, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Nyomócsavar	M8×65 mm
Tartóerő P1	2000 N
Furat Ø d	8,5 mm
Teljes magasság	97 mm
Teljes hossz	287 mm
Tartóerő P2	3000 N
Furattávolság e	41 mm

Típus	6832J
Befogási magasság H	59 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító