



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 1
GTIN	4020772008055
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használattal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	30 mm
Nyomócsavar	M5×30 mm
Furattávolság f	19,7 mm
Teljes hossz	120 mm
Furat Ø d	5,2 mm
Tartóerő P2	1100 N

Furattávolság e	13-14,5 mm
Tartóerő P1	800 N
Típus	6830J
Befogási magasság H	19 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító