



Horizontális gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376640 2
GTIN	4020772008277
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furat Ø d	5,6 mm
Furattávolság f	25,5 mm
Teljes magasság	94 mm
Tartóerő P1	1000 N
Tartóerő P2	1200 N

Furattávolság e	20 mm
Nyomócsavar	M6×35 mm
Teljes hossz	162 mm
Típus	6833J
Befogási magasság H	48 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító