



Vertikális befogó derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376520 2
GTIN	4020772007898
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	1000 N
Furat Ø d	6,1 mm

Nyomócsavar	M6×35 mm
Furattávolság f	25,5 mm
Teljes magasság	176,5 mm
Tartóerő P2	1200 N
Furattávolság e	20 mm
Teljes hossz	77 mm
Típus	6803J
Befogási magasság H	35 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító