



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 2
GTIN	4020772008079
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatl a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Nyomócsavar	M6×35 mm
Tartóerő P2	1200 N
Furat Ø d	5,6 mm
Teljes magasság	45 mm
Furattávolság f	19,5-29,5 mm
Teljes hossz	162 mm

Furattávolság e	26 mm
Tartóerő P1	1000 N
Típus	6830J
Befogási magasság H	24 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító