

HOLEX**Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376625 2
GTIN	4045197229922
Árucikk kategória	32S

Leírás**Kivitel:**

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.
Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furattávolság e	26 mm
Nyomócsavar	M6×40 mm
Furattávolság f	25 mm
Tartóerő P1	1200 N
Furat Ø d	5,5 mm
Teljes hossz	163 mm
Tartóerő P2	1400 N
Teljes magasság	54 mm
Típus	376625 2

Befogási magasság H	24 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító