



Tolórudas gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 376710 3 |
| GTIN | 4020772008420 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Kivitel:

Könyökemelő-áttétellel. Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.

- **Rozsdamentes acél szegecsek, zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Hosszú tolószár-megvezetéssel.**
- **A markolat minden tetszőleges szögállásba billenthető.**
- **Nemesített, horganyzott nyomócsavarral.**
- **Levehető derékszögű talp, ezért lemezfalakra rögzíthető.**

Felhasználás:

Speciális befogókészülékekbe történő beépítésre, fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén.

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376730 sz.

Figyelem:

- **A 0 és 3 méret rozsdamentes acélból is szállítható!**

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Befogási magasság h, a csavar közepéig | 25 mm |
| Tartóerő P (nyomás és húzás) | 2500 N |
| Szorító löket | 32 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Homlokoldali menet a befogón | M20×1,5 mm |
| Furat Ø d | 6,5 mm |
| Nyomócsavar | M8×35 mm |
| Derékszögű talp szélessége K | 60 mm |
| Furattávolság f | 29,5 - 42,5 mm |
| Teljes magasság H | 108 mm |
| Teljes hossz L | 302,5 mm |
| Típus | 6841J |
| Termék fajtája | Tolórudas gyorszorító |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2 | 376730 2 |
| Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 5 | 376730 5 |
| Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3 | 376730 3 |