

**Horizontális gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 376640 3      |
| GTIN              | 4020772008284 |
| Árucikk kategória | 35A           |

**Leírás****Kivitel:**

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

**Felhasználás:**

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál,** vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

**Műszaki leírás**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Furattávolság f | 28,5 mm  |
| Teljes hossz    | 206 mm   |
| Tartóerő P1     | 1800 N   |
| Furat Ø d       | 6,8 mm   |
| Nyomócsavar     | M8×45 mm |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Teljes magasság     | 86,5 mm                  |
| Furattávolság e     | 24 mm                    |
| Tartóerő P2         | 2500 N                   |
| Típus               | 6833J                    |
| Befogási magasság H | 40 mm                    |
| Termék fajtája      | Horizontális gyorszorító |