

**Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376508 2
GTIN	4045197226273
Árucikk kategória	32S

Leírás**Kivitel:**

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	1200 N
Nyomócsavar	M6×50 mm
Teljes magasság	140 mm
Furattávolság e	12,5 mm
Furat Ø d	5,2 mm
Tartóerő P2	1500 N

Furattávolság f	27 mm
Teljes hossz	74,5 mm
Típus	376508 2
Befogási magasság H	22,5 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító