



Vertikális befogó derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376520 3
GTIN	4020772007904
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	223 mm
Tartóerő P1	1400 N

Teljes hossz	111 mm
Furattávolság f	28,5 mm
Furattávolság e	24 mm
Furat Ø d	6,5 mm
Nyomócsavar	M8×45 mm
Tartóerő P2	2500 N
Típus	6803J
Befogási magasság H	40 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító