

Garant**Élvonalzó, rozsdamentes, tokban, Hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460095 300
GTIN	4045197444318
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. Ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

Rozsdamentes acélból. **Mindkét él csillogásmentesen mattítva.**

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

Műszaki leírás

Mérőél egyenességi tűrése	0,003 mm
Hossz	300 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	rozsdamentes acél
Élletörés felülete	Csillogásmentesen mattított
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm	026010 500
--------------------------------------------------	------------

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm

026000 500