

HOLEX**Lapos vonalzó, pontosság 2, Hossz: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460500 500
GTIN	4045197206732
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

A vonalzó speciális acélból készülnek, minden oldalon köszörülve Négyszögletű keresztmetszettel.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Figyelem:

Rozsdamentes kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Alak leírása	négyszögletes keresztmetszet
Hossz	500 mm
Keresztmetszet magasság $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Alak	A
Keresztmetszet szélessége $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Vizsgált felületek síktűrése	0,021 mm
Szabvány	DIN 874
Pontosság	2
Terméknév attribútum	pontosság 2
Alapanyag	Speciális acél
Kalibrálás	F7

Termék fajtája

Lapos vonalzó

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 750 mm

026090 750

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 500 mm

026080 500