



## Tolórudas gyorszorító áthelyezhető kézi működtető karral, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma

376760 4

GTIN

4020772092627

Árucikk kategória

35A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon stabil konstrukció, tolórudas kivitelben.**
- **Egy irányba mozgó tolórúd és működtető kar.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**
- **Működtető alkatrészek és tolórúd nemesíthető acélból, horganyzott, passzívált.**
- **Nemesített nyomócsavar.**
- **Edzett csapok, karbantartásmentes szinterperselyek.**
- **Nagy szorítóerőkhöz.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**

#### Felhasználás:

- **Gyors befogáshoz és nyitáshoz sorozatgyártásnál.**
- **Nyomó- és húzóbefogóként.**
- **Vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez.**
- **Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén történő befogáshoz.**

### Műszaki leírás

Súly

0,65 kg

Furattávolság l	36,5 mm
Furattávolság k	25 mm
Furat Ø d	5,5 mm
Befogási magasság h, a csavar közepéig	12 mm
Nyomócsavar	M8×35 mm
Alaptest hossza f	90 mm
Alaptest szélessége n	47 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	7000 N
Szorító löket	32 mm
Furattávolság g	33,3 mm
Teljes magasság H	132 mm
Teljes hossz L	155 mm
Típus	6842PL
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító