

HOLEX**Szerelővonalzó keskeny kivitel, pontosság 1, Hossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460800 1000
GTIN	4045197225948
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

I-szelvényacélból készült könnyítő furatokkal. Finomra köszörült ellenőrző felületekkel. Oldalfelületek szintén köszörültek. Középső rész kalapácsolkozott.

Keskeny kivitel, pontosság 1.**Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. Szállítás fadobozban.

Műszaki leírás

Súly	5 kg
Keresztmetszet szélessége	30 mm
Keresztmetszet magassága	100 mm
Hossz	1000 mm
Kalibrálás	F7

Szabvány	DIN 874
Pontosság	1
Terméknév attribútum	pontosság 1
Alapanyag	I szelvényacél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Szerelővonalzó

Szolgáltatások

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 1000 mm	026080 1000
---	-------------