

**Garant****Élvonalzó, rozsdamentes, tokban, Hossz: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460095 500
GTIN	4045197444325
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. Ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

**Rozsdamentes** acélból. **Mindkét él csillogásmentesen mattítva.**

**Figyelem:**

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért  $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

**Műszaki leírás**

Mérőél egyenességi tűrése	0,004 mm
Hossz	500 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	rozsdamentes acél
Élletörés felülete	Csillogásmentesen mattított
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

**Szolgáltatások**

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm	026000 500
--	------------

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm

026010 500