



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	376625 4
GTIN	4045197229946
Árucikk kategória	32S

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.
Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	90 mm
Furat Ø d	8,8 mm
Furattávolság f	43 mm
Tartóerő P1	2500 N
Tartóerő P2	3500 N
Nyomócsavar	M10×90 mm
Furattávolság e	41,2 mm
Teljes hossz	273 mm
Típus	376625 4

Befogási magasság H	45 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító