



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 4
GTIN	4020772008093
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatl a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furattávolság f	29-43 mm
Tartóerő P2	3000 N
Teljes magasság	75 mm
Teljes hossz	287 mm
Nyomócsavar	M8×65 mm
Tartóerő P1	2000 N

Furat Ø d	8,5 mm
Furattávolság e	41 mm
Típus	6830J
Befogási magasság H	45 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító