


HOLEX**Tolórudas gyorszorító talplemezzel, Típus: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376715 0
GTIN	4045197226778
Árucikk kategória	32S

Leírás**Kivitel:**

Könyökemelő-áttétellel. Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.

Felhasználás:

Speciális befogókészülékekbe történő beépítésre, fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén.

Figyelem:

- **A 0 és 3 méret rozsdamentes acélból is szállítható!**

Műszaki leírás

Furat Ø d	4,4 mm
Szorító löket	16 mm
Nyomócsavar	M4×20 mm
Derékszögű talp szélessége K	27 mm
Furattávolság f	15,9 mm
Furattávolság e	15,9 mm

Tartóerő P (nyomás és húzás)	450 N
Befogási magasság h, a csavar közepéig	12,7 mm
Teljes magasság H	38 mm
Teljes hossz L	140,5 mm
Típus	376715 0
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító