



Horizontális gyorszorító biztonsági reteszeléssel, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376650 3
GTIN	4020772008819
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Komplet, nemesített, horganyzott nyomócsavarral.
- Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
- Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
- Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Felhasználás:

A zárt és nyitott állapotban egyaránt működő szabadalmaztatott biztonsági reteszeléssel, különösen alkalmas vibrációk esetén és fej feletti szerelésnél.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	1800 N
Furattávolság f	22-31,8 mm
Furattávolság e	25,7 mm
Teljes magasság	48,5 mm
Tartóerő P2	2500 N

Nyomócsavar	M8×45 mm
Teljes hossz	206 mm
Furat Ø d	6,5 mm
Típus	6830SJ
Befogási magasság H	32 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító