

**Élvonalzó, barnítva, tokban, Hossz: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460100 75
GTIN	4045197206503
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

Öregített speciális acélból, mindkét él barnított (csillogásmentes).

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

Műszaki leírás

Hossz	75 mm
Mérőél egyenességi tűrése	0,002 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	Öregített speciális acél
Élletörés felülete	barnított (csillogásmentes)
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

Szolgáltatások

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 200 mm	026000 200
--	------------

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm

026010 500