



Horizontális gyorszorító függőleges talppal, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	376630 0
GTIN	4020772008154
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	33 mm
Furat Ø d	4,6 mm
Nyomócsavar	M4×25 mm
Furattávolság e	11,5-15,5 mm
Tartóerő P2	400 N
Tartóerő P1	250 N
Teljes hossz	79 mm

Típus	6832J
Befogási magasság H	20 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító