



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 5
GTIN	4020772008109
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használattal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	3000 N
Teljes hossz	321 mm
Furattávolság e	41,5 mm
Nyomócsavar	M8×65 mm
Furat Ø d	8,5 mm
Tartóerő P2	5000 N

Furattávolság f	41,5 mm
Teljes magasság	73 mm
Típus	6830J
Befogási magasság H	46 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító