



## Erősített tolórudas gyorszorító, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376720 3
GTIN	4020772094232
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon stabil konstrukció, tolórudas kivitelben.**
- **Egy irányba mozgó tolórúd és működtető kar.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**
- **Működtető alkatrészek és tolórúd nemesíthető acélból, horganyzott, passzívált.**
- **Nemesített nyomócsavar.**

#### Felhasználás:

- **Gyors befogáshoz és nyitáshoz sorozatgyártásnál.**
- **Nyomó- és húzóbefogóként.**
- **Vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez.**
- **Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén történő befogáshoz.**

### Műszaki leírás

Furattávolság e	41 mm
Befogási magasság h, a csavar közepéig	30 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	4000 N
Furat Ø d	6,5 mm

Nyomócsavar	M8×35 mm
Furattávolság g	36 mm
Furattávolság f	44 mm
Szorító löket	32 mm
Teljes magasság H	116 mm
Teljes hossz L	309 mm
Típus	6842
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító